

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka do rur Drut mosiężny 0,20 mm, Ø szczotki D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574499 25
GTIN	4017359459478
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

Zastosowanie:

Pełne pokrycie do końca trzpienia, **zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.**

Ø chwytu D_s: 3,8 mm

długość drutu L₃: 25 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	25 mm
długość drutu L ₃	25 mm
Ø chwytu D _s	3,8 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur