



## Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 3/8cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	631105 3/8
GTIN	4018754001552
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

### Opis techniczny

długość	23 mm
Ø po stronie napędu	13,7 mm
rozwartość klucza	9,53 mm
rozwartość klucza	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

