



## Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 3/16 calowe



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631105 3/16   |
| GTIN             | 4018754001491 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 7,6 mm

długość: 23 mm

### Opis techniczny

|  |          |
|--|----------|
| Ø po stronie napędu                    | 7,6 mm   |
| rozwartość klucza                      | 3/16 cal |
| długość                                | 23 mm    |
| rozwartość klucza                      | 4,76 mm  |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal  |

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 12-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy