



Klucz nastawny rozsuwany na boki, długość całkowita: 305 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 813940 305 |
| GTIN | 7314150191246 |
| Klasa artykułu | 83F |

Opis

Wykonanie:

Z ergonomicznym uchwytem z elastomeru termoplastycznego. Kąt główki 15°. Precyzyjnie hartowany, zabezpieczony przed korozją i chromowany. Po lewej stronie skala pomiarowa w mm.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksymalna rozwartość klucza: 39,5 mm

długość całkowita: 12 cal

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|---|
| maksymalna rozwartość klucza | 39,5 mm |
| długość całkowita | 12 cal |
| długość całkowita | 305 mm |
| masa | 750 g |
| norma | ASME B107.8M-2003 |
| norma | UNE 16532 |
| norma | ISO 6787 |
| pozycja szczęki | 15 stopni |
| metoda wykonania | precyzyjnie hartowany i chroniony przed rdzewieniem |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| materiał | Wysokowydajny stop stali |
| powierzchnia | chromowany |
| nieiskrzący | nie |
| szczęki dwustronne | nie |
| podziałka | tak |
| funkcja grzechotki | nie |
| nasadka uchwytu | tak |