

**Frezy ECO do radełkowania prawe, wielkość chwytu: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290230 20
GTIN	4030741341816
Klasa artykułu	29H

Opis**Wykonanie:**

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RAA 1×BL30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b: 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 10 - 300 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 2

Opis techniczny

wysokość chwytu	20 mm
zakres roboczy	10 - 300 mm
szerokość chwytu	20 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 2
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do \varnothing radełkowania d_1	25 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka,
wkret Typ 2

299920 2