

**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
14/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 14/40
GTIN	2050001853943
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M12

Długość śruby mocującej: 45 mm

Opis techniczny

gwint M	M12
Długość śruby mocującej	45 mm
Szerokość rowka B	14 mm
Grubość zacisku S	40 mm
Seria	ZeroClamp

