

**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
16/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 16/40
GTIN	2050001853950
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M14

Długość śruby mocującej: 50 mm

Opis techniczny

gwint M	M14
Długość śruby mocującej	50 mm
Szerokość rowka B	16 mm
Grubość zacisku S	40 mm
Seria	ZeroClamp

