

**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
14/50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 14/50
GTIN	2050001853998
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M12

Długość śruby mocującej: 55 mm

Opis techniczny

Długość śruby mocującej	55 mm
gwint M	M12
Szerokość rowka B	14 mm
Grubość zacisku S	50 mm
Seria	ZeroClamp

