

**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
18/50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 18/50
GTIN	2050001854018
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M16

Długość śruby mocującej: 60 mm

Opis techniczny

gwint M	M16
Długość śruby mocującej	60 mm
Szerokość rowka B	18 mm
Grubość zacisku S	50 mm
Seria	ZeroClamp

