

Garant**Nakrętki teowe ze śrubą mocującą, Szerokość rowków B / grubość zacisku S:
22/50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Śruba z łbem walcowym gniazdem 6-kątnym DIN912, klasa wytrzymałości 12.9.

gwint M: M20

Długość śruby mocującej: 65 mm

Opis techniczny

Długość śruby mocującej	65 mm
gwint M	M20
Szerokość rowka B	22 mm
Grubość zacisku S	50 mm
Seria	ZeroClamp
Rodzaj produktu	Wyposażenie do systemów mocowania w punkcie zerowym

