


Garant**Płytko skrawająca półwyrób, HU7310, Szerokość skrawania W: 2,7mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273696 2,7 |
| GTIN | 4045197578969 |
| Klasa artykułu | 21L |

Opis**Zastosowanie:**

Do szlifowania żądanych kształtów.

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------------------|
| Szerokość skrawania W | 2,7 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| powłoka | bez powłoki |
| Zastosowanie główne | N |
| Zastosowanie dodatkowe | Ti |
| Gatunek | HU7310 |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|
| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--|--------------------|----------------------|----------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 350 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 350 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się | 50 m/min | S |
| ciągle | nadaje się | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |