

Garant**Noże, prawa, wielkość chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273910 12
GTIN	4045197777263
Klasa artykułu	21W

Opis**wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **prawych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **lewych płyt**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość funkcjonalna L₄: 16,2 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 13

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16,2 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
szerokość chwytu	12 mm
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	prawa
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa

279921

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 13

279815 13