

Garant**Noże, lewa, wielkość chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273911 12
GTIN	4045197777270
Klasa artykułu	21W

Opis**wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **prawych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **lewych płyt**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość funkcjonalna L₄: 16,2 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 13

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16,2 mm
Wielkość chwytu	12 mm
szerokość chwytu	12 mm
długość całkowita L	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
rodzaj zastosowania	lewa
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

śruba zaciskowa	279921
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 13	279815 13