



Zwornica dźwigniowa z magnezu KliKlamp, rozstaw: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860750 300
GTIN	4008158028743
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Oba ramiona ścisku wykonane z **magnezu** (odlew ciśnieniowy), **bardzo mocne i lekkie**. Prowadnica z ocynkowanej galwanicznie stali ciągnionej. Dźwignia, ruchoma płytko dociskowa i przycisk spustowy z **niełamliwego tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym**. Ramię stałe, ze zdejmowaną nakładką z tworzywa sztucznego, pod którą znajduje się pryzma krzyżowa do mocowania elementów kulistych i walcowatych. Dźwignia zaciskowa z segmentem zatrząskowym. Szybkie zwalnianie przyciskiem spustowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	20x5 mm
masa	0,38 kg
wysięg	80 mm
Rozstaw	300 mm

Rodzaj produktu

Zwornica