

Garant**Przecinak eco wzmacnione, prawe, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319133. 319140 – 319141 rozmiar RR lub LR.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Opis techniczny

wysokość h ₁	21,4 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	65 mm
wysokość przecinaka h ₅	26 mm
Seria	Eco
długość całkowita L	97 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki