

Garant**Wytaczak stalowy, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261124 25/16 |
| GTIN | 4045197778383 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczak stalowy 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R SVJBR/L16

Kąt ustawienia κ : 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 28 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

wysokość mocowania L_2 : 24 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 28 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |
| \varnothing chwytu | 25 mm |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 44 mm |
| śruby mocujące | 269028 8 |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | VB.. 1604.. |
| szerokość szyjki | 16,5 mm |
| kod ISO uchwytu | A25R SVJBR/L16 |
| Kąt ustawienia κ | 142 stopni |
| wielk. płytki | 16 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 24 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 4,6 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem. | 269425 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 17 | 269028 17 |