

AEG

Piła poprzeczna i uciosowa, Typ: PS254L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Piła poprzeczna i uciosowa **z funkcją pociągową**

- **możliwość cięcia do 305×90 mm przy kącie 90°**
- **z laserem do wyznaczania linii cięcia i diodami do oświetlenia miejsca pracy, zapewniającymi dokładne cięcie**
- **dokładna regulacja kąta uciosu do 50° z możliwością blokady**
- **przewód zasilający 3 m**
- **układ odsysania pyłu wychwytuje 80% cząstek pyłu.**

w dostawie::

Uchwyt do mocowania obrabianych przedmiotów, wąż odsysający i pokrywa, tarcza z 48 zębami (Ø tarczy: 254/ Ø otworu: 30 mm), narzędzie do wymiany tarczy.

wskazówka:

Odpowiedni brzeszczot do piły tarczowej zob. pod nr 078227 i nast.

Opis techniczny

maksymalny kąt pochylenia w prawo	-2 stopni
maksymalny kąt uciosu w lewo	50 stopni

masa	19,5 kg
maksymalny kąt pochylenia w lewo	47 stopni
maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
oznaczenie producenta	PS254L
maksymalny kąt uciosu w prawo	50 stopni
pobór mocy	2000 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Brzeszczoty z węglików spiekanych, Ø 254×30 mm Średnica / liczba zębów 254/Z80	078227 254/Z80
Stół roboczy do PS254L Typ PSU1000	078240 PSU1000