

HOLEX**Pogłębiacze z nastawianym kątem, chwyt Weldon, Ø chwytu D_s h6: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216635 25
GTIN	4045197778994
Klasa artykułu	220

Opis**Wykonanie:**

Wykonanie z ulepszonej stali narzędziowej. Podziałka głęboko grawerowana. Dwie krawędzie skrawające płytki.

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i przeciwbieżnego, fazowania i pogłębiania.

Nadaje się do wcinania ukośnego.

Nastawianie bezstopniowe pod kątem 0°-90°.

wskazówka:

Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	1
pasująca wymienna płytka skrawająca	SP.T1204..
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø chwytu D _s h6	25 mm
Długość wysięgu L ₁	49 mm
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego	219888
element regulacyjny	219886
Ø zagłębienia D	25 mm

długość całkowita L_{ges}	105 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zakres regulacji kąta sfazowania	0-90 stopni
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219848
Element nastawczy	219886
śruba zaciskowa	219888