

**CNMM 120408, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120408 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	SR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm

Gatunek	HB7010-1
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia