

Garant**SNMG 190624, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190624 HB7010-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	2,4 mm
Gatunek	HB7010-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	ciągle
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia