

Garant**SNMM 150616, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMM 150616 HB7010-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 12 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 375 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 375 m/min
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm

Gatunek	HB7010-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia