

**Dmuchawy gorącego powietrza, ID producenta: 351403****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078321 351403
------------------	---------------

GTIN	4007841351403
------	---------------

Klasa artykułu	07E
----------------	-----

**Opis****Wykonanie:**

**Dmuchawa gorącego powietrza o kształcie pistoletu** z 3- stopniową regulacją wydajności powietrza, bezstopniowa regulacja temperatury.

**Zastosowanie:**

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: HG 2120E

pobór mocy: 2200 W

temperatura powietrza: 80 - 630 °C

wydajność powietrza, stopień 1: 150 l/min

wydajność powietrza, stopień 2: 300 l/min

wydajność powietrza, stopień 3: 500 l/min

**Opis techniczny**

wydajność powietrza, stopień 3	500 l/min
--------------------------------	-----------

pobór mocy	2200 W
------------	--------

wydajność powietrza, stopień 1	150 l/min
temperatura powietrza	80 - 630 °C
wydajność powietrza, stopień 2	300 l/min
oznaczenie producenta	HG 2120E
ID producenta	351403
masa	850 g
Opakowanie	Walizka transportowa

---

## Akcesoria

Zestaw wyposażenia do opalarek 12 elem. ID producenta 075569	078329 075569
Skanery temperatury HL Scan ID producenta 014919	078326 014919