

**Klucze oczkowe do pobijania, zabezpieczone, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619050 24
GTIN	3662424013676
Klasa artykułu	63V

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, mocnym chwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem. Opatentowany system blokujący utrzymuje klucz na nakrętce. Dzięki temu podczas pobijania nie trzeba trzymać klucza, co minimalizuje zagrożenie urazem i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Innowacyjna i łatwa w obsłudze dźwignia odblokowująca. Otwór do zaczepienia haka przy pracy na wysokości.

Materiał:

Stal o dużej udarności, fosforanowana w kolorze czarnym.

długość klucza L: 180 mm

Ø pierścienia D: 45 mm

wysokość pierścienia h: 19,5 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h	19,5 mm
rozwartość klucza	24 mm
długość klucza L	180 mm
Ø pierścienia D	45 mm
masa	510 g
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

