

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M7
GTIN	4062406189389
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	25 mm
skok	1 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	9 mm
wielkość gwintu	7
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe