

**Narzynki, G: G1/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 7,72 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	7,72 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G1/16

Ø zewnętrzna	25 mm
wysokość	9 mm
liczba zwojów na cal	28
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki