

**Narzynki, G: G1.3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G1.3/8
GTIN	4062406189549
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ściecia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 44,32 mm

rozwartość klucza: 85 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wysokość	22 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	44,32 mm
rozwartość klucza	85 mm
wielkość gwintu	G1.3/8

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki