

**Tulejki redukcyjne z rowkiem, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 40/14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319428 40/14
GTIN	4045197782069
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).

Wykonanie z rowkiem - możliwość wyrównania narzędzia za pomocą śruby mocującej, zaciśnięcie za pomocą uchwyty wytaczaka.

**Zastosowanie:**

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

**Opis techniczny**

Ø d <sub>4</sub>	45 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	40 mm
Ø mocowania d <sub>2</sub>	14 mm
l <sub>1</sub>	79 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne