

**Tulejki redukcyjne z rowkiem, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 50/40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319428 50/40
GTIN	4045197782199
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).

Wykonanie z rowkiem - możliwość wyrównania narzędzia za pomocą śruby mocującej, zaciśnięcie za pomocą uchwyty wyważacza.

**Zastosowanie:**

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

**Opis techniczny**

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	90 mm
Ø mocowania d <sub>2</sub>	40 mm
Ø d <sub>4</sub>	55 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne