

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C, Ø 50 mm Ø chwytu 6 mm, BB-ZS, ziarnistość: 120**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573547 120
GTIN	54046719316330
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 6 mm**) z zalanymi segmentami.

z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

Ø szczotki D₁: 50 mm

szerokość szczotki: 10 mm

kolor: biały

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość szczotki	10 mm
kolor	biały
Ø szczotki D ₁	50 mm
ziarnistość	120
Ø chwytu D _s	6 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramika
Atrybut nazwy produktu	BB-ZS
oznaczenie producenta	BB-ZS
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa