

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C, Ø 50 mm Ø chwytu 6 mm, BB-ZS, ziarnistość: 80**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 573547 80 |
| GTIN | 54046719316323 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis**Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 6 mm**) z zalanymi segmentami.

z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

Ø szczotki D₁: 50 mm

szerokość szczotki: 10 mm

kolor: żółty

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø szczotki D ₁ | 50 mm |
| szerokość szczotki | 10 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15000 min ⁻¹ |
| ziarnistość | 80 |
| kolor | żółty |
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| oznaczenie ziarnistości | ceramika |
| Atrybut nazwy produktu | BB-ZS |
| oznaczenie producenta | BB-ZS |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |