

**uvex****Para rękawic uvex phynomic pro, rozmiar rękawic: 8**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	094295 8
GTIN	4048612045213
Klasa artykułu	04W

## Opis

### Wykonanie:

phynomic pro. Niewrażliwe na zanieczyszczenia, wodoszczelne i zapewniające dobre wycucie rękawice z powłoką nitylową na 3/4 długości. Materiał podłożowy składa się z mieszanki włókien poliamidowych, elastanowych oraz bambusowych i zapewnia przyjemne użytkowanie oraz bardzo dobre wchłanianie wilgoci. Dobra przyczepność na sucho i na mokro.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 2121X

materiał podłoża: Poliamid, elastan

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarne / niebieskie

## Opis techniczny

Seria	uvex phynomic
-------	---------------

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	2121X
materiał podłoża	Poliamid, elastan
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarne / niebieskie