

**KÄRCHER****Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta: NT27ME****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 078521 NT27ME |
| GTIN             | 4039784724174 |
| Klasa artykułu   | 07C           |

**Opis****Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **umieszczony u góry duży płaski filtr fałdowy ECO umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra,**
- **automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra,**
- **dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania,**
- **wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**
- **mobilny odkurzacz uniwersalny**
- **ze zbiornikiem ze stali stopowej i filtrem z wkładami.**

**w dostawie::**

Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

**wskazówka:**

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.  
pobór mocy: 1380 W

pojemność zbiornika: 27 l  
 średnica nominalna przyłącza: DN 35 mm  
 długość: 420 mm  
 szerokość: 420 mm  
 wysokość: 540 mm

## Opis techniczny

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| klasa zapylenia - odkurzacza        | L  |
| średnica nominalna przyłącza        | DN 35 mm   |
| wysokość                            | 540 mm   |
| długość                             | 420 mm   |
| pobór mocy                          | 1380 W   |
| długość przewodu                    | 7,5 m  |
| masa                                | 8,2 kg   |
| podciśnienie                        | 200 mbar   |
| szerokość                           | 420 mm   |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 72 dB(A)   |
| oznaczenie producenta               | NT27ME   |
| liczba turbin                       | 1  |
| pojemność zbiornika                 | 27 l   |
| długość węża ssącego                | 2,5 m  |
| wydajność objętościowa powietrza    | 67 l/s   |
| System filtrów                      | Filtr z wkładami                                   |
| cechy szczególne                    | Zbiornik ze stali stopowej,<br>szczególnie mobilny |

## Akcesoria

Dysze gumowe ukośnie ścięte średnica nominalna przyłącza DN35

078527 DN35

078528 DN35

Dysze do szczelin, wąskie, 13 mm średnica nominalna  
przyłącza DN35

Zestawy worków, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu NT27

072808 NT27

Filtr z wkładami pasują do odkurzaczy typu NT27

072807 NT27