

**Garant****Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 30, otwór d2 (H7): 25mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319275 25     |
| GTIN             | 4045197782427 |
| Klasa artykułu   | 31V           |

**Opis****Wykonanie:**

- **pogłębianie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.**
- **możliwe chłodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.**

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 i 12.

**wskazówka:**

Części zamienne 319287 - 319288 znajdują się w wykazie części zamiennych.

**Opis techniczny**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| d <sub>8</sub>            | 55 mm   |
| l <sub>7</sub>            | 100 mm  |
| l <sub>6</sub>            | 108 mm  |
| otwór d <sub>2</sub> (H7) | 25 mm   |
| gwint M                   | M14×1,5 |
| l <sub>8</sub>            | 63 mm   |
| Kształt                   | E       |

## Karta danych

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Wielkość VDI                | VDI 30                 |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30                 |
| Rodzaj produktu             | Uchwyty wytaczaków VDI |