

**Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319276 25 |
| GTIN | 4045197782489 |
| Klasa artykułu | 31V |

Opis**Wykonanie:**

- **Pogłębienie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.**
- **Możliwe chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne**

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 – 20.

wskazówka:

Części zamienne 319287 - 9288 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

d₈: 55 mm

l₆: 108 mm

l₇: 100 mm

l₈: 63 mm

gwint M: M22×1,5

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| l ₇ | 100 mm |
| l ₆ | 108 mm |
| otwór d ₂ (H7) | 25 mm |

| | |
|-----------------------------|---------|
| d_8 | 55 mm |
| gwint M | M22×1,5 |
| l_8 | 63 mm |
| Wielkość VDI | VDI 40 |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 |