

**Szczypce zaciskowe z przechylną szczęką dolną, długość całkowita: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	708903 250
GTIN	3662424019845
Klasa artykułu	73R

Opis**Wykonanie:**

Łatwa i bezpieczna obsługa. Łatwe i szybkie otwieranie za pomocą **przycisku zwalniającego** na dolnym uchwycie. Duży rozstaw i głębokość mocowania, szybka 5-stopniowa regulacja i dodatkowa dokładna regulacja rozstawu szczęk. Szczęka dolna głęboko odsadzona, dostosowana do elementów profilowych, ceowych, rur itp. Szczęki ząbkowane, korpus z bardzo stabilnej stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do pewnego przytrzymywania profili, płaskowników i rur. Siła nacisku nastawiana do 10.000 N.

Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Opis techniczny

rozstaw dla kątowników	50 mm
długość szczęk	60 mm
długość całkowita	250 mm
rozstaw dla prętów okrągłych	110 mm
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe