

**Ansell****Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-435, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094757 10
GTIN	10076490470958
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice ochronne kategorii III.

AlphaTec® 58-435. Rękawice z materiału nitylowego z wyściółką z weluru bawełnianego. Duża elastyczność i ruchomość palców. Ciasne dopasowanie do dłoni. Wysokowydajna powłoka nitylowa przez długi okres chroni przed ranami szarpanymi, kłutymi i otarciami. Wywijana bariera na mankiecie zapobiega skapywaniu kropeł na przedramię, przedłużony mankiet przedłuża ochronę aż do przedramienia.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374

EN 374:2016: AJKLOPT

EN 374:2016: AJKLOPT

EN 388:2016: 4 001A

materiał: nityl

AQL: 0,65

długość: 380 mm

Grubość: 0,4 mm

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	10
Seria	AlphaTec®
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
EN 374:2016	AJKLOPT
EN 388:2016	4 001A
materiał	nitryl
AQL	0,65
długość	380 mm
Grubość	0,4 mm
kolor	czarny / zielony