

uvex**Para rękawic uvex C300 wet plus, rozmiar rękawic: 8**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094485 8
GTIN	4048612022078
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Seria uvex 300. Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.
C300 wet plus. **Powłoka na powierzchni 3/4** z pianki nitylowej do prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku olejnym, tłustym i suchym.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarne

Opis techniczny

Seria	uvex C300
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	C