

**uvex****Para rękawic uvex C300 wet plus, rozmiar rękawic: 9**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	094485 9
GTIN	4048612022085
Klasa artykułu	04W

## Opis

### Wykonanie:

**Seria uvex 300.** Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu. C300 wet plus. **Powłoka na powierzchni 3/4** z pianki nitylowej do prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku olejnym, tłustym i suchym.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: czarny

## Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Seria	uvex C300

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez sylikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Powłoka w 3/4
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny
masa	76 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprzecięciowe