

**uvex****Para rękawic uvex C500 XG, rozmiar rękawic: 10**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	094555 10
GTIN	4048612040072
Klasa artykułu	04W

## Opis

### Wykonanie:

C500 XG. Pozbawione silikonu rękawice odporne na przecięcie nadają się dobrze, dzięki **pełnej powłoczce** elastomerów High-Performance do pracy w trudnych warunkach, w środowisku zaolejonym, zanieczyszczonym smarami i mokrym. **Wysoka przyczepność w kontakcie z olejem** jest zapewniona przez powłokę Xtra-Grip.

**Seria uvex 500.** Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonanie w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: antracytowy / limonkowy

## Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Seria	uvex C500
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	antracytowy / limonkowy
Stopień ochrony przed przecięciem	C