



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/4 cala 22-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630291
GTIN	4018754261550
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

**Quick-Release** - grzechotka, przedłużka, przegub Cardana i zestaw nasadek tworzą **uniwersalnie skompletowaną całość**. Za pomocą przycisku można szybko i łatwo rozłączyć mocno i pewnie połączone elementy.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8 oraz śrub 6-kątnych; gs\_profil\_6kant M4 – M8.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631000 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631700 rozm. 3; 4; 5; 6

Uchwyt poprzeczny QR: 1 szt. nr 633050

Przetyczka QR: 1 szt. nr 632950

Przedłużka QR: 1 szt. nr 632545, rozm. 150

Przegub Cardana QR: 1 szt. nr 633550

Grzechotka QR: 1 szt. nr 632355

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

długość: 227 mm

szerokość: 131 mm

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal  
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13 mm  
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

## Opis techniczny

liczba części	22
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	3,5-13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm
z QuickRelease	tak