



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 21-częściowy



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	638166
GTIN	4018754260836
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M20 oraz do świec zapłonowych.

#### Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 15 szt. nr 642200 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki do świec zapłonowych: 1 szt. nr 642450, rozm. 16

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300

przedłużki: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasea z tworzywa ABS

długość: 454 mm

szerokość: 253 mm

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-30 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
liczba części	21
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-30 mm
rozwarości kluczy	metryczne
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm