



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	633816 12
GTIN	4018754260669
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 12- kątnymi nr 637000.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

Grzechotka: 1 szt. nr 635000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucze nasadowe 12-kątne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
liczba części	15

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
rozwartości kluczy	metryczny
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	322 mm
szerokość	134 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe