



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19 elem., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	633916 6
GTIN	4018754260737
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 6- kątnymi nr 637200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700

Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

Grzechotka: 1 szt. nr 635000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-22 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-22 mm

liczba części	19
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość	322 mm
szerokość	134 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe