



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-elem., Typ: 12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	634316 12
GTIN	4018754260447
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124.** Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 12-kątnymi nr 637000.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M12.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadki do świec zapłonowych: 1 szt. nr 637310 wielk.16

nasadki 6-kątne: 7 szt. nr 637600 wielk. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700

przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

grzechotka: 1 szt. nr 635000

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-10 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-10 mm
liczba części	24
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	413 mm
szerokość	230 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe