



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 31-elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	638016 12
GTIN	4018754260881
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. z nasadkami 12-kątnymi nr 642100.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M18.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki: 17 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

nasadki 6-kątne: 8 szt. nr 643200 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-32 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzypieniowe 6-kątne
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-32 mm
liczba części	31
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe