

**Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T, 13×457 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558412 80
GTIN	4018875291085
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się **ziarnem ceramicznym (CER)** dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP Size**) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

Tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w **maszynach prowadzonych ręcznie**.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom**, tytan, aluminium.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

Materiały ścierne	ziarno ceramiczne
-------------------	-------------------

oznaczenie ziarnistości	ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	13 mm
długość taśmy ściernej	457 mm
Atrybut nazwy produktu	13×457 mm