

**Koken****Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, Sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651301 8
GTIN	4991644362165
Klasa artykułu	63R

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

Trzpień ze specjalnej stali wysokostopowej.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 52 mm

**Opis techniczny**

długość	52 mm
sześciokąt	8 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X20 mm	651900 3X20
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3	651790 3
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Groty Impact Sześciokąt 6 mm	651321 6
Groty Impact Sześciokąt 7 mm	651321 7
Groty Impact Sześciokąt 8 mm	651321 8
Groty Impact Sześciokąt 5 mm	651321 5
Groty Impact Sześciokąt 10 mm	651321 10
Groty Impact Sześciokąt 12 mm	651321 12