



Średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 3-4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

Ważne:

Śruba do mocowania wewnętrznego XT do **pomiaru 2-punktowego.**

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,002 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 12 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,004 mm
---------------	----------

standardowa głębokość pomiaru	12 mm
wymiar a	0,5 mm
odczyt	0,002 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
--	----------