

Oprawki wytaczaków do głowic talerzowych, Typ A, Ø zaciskania: 10 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319162 10
GTIN	4251414900264
Klasa artykułu	38T

Opis**Wykonanie:**

Po raz pierwszy udało się w taki sposób zaprojektować uchwyt podstawowy, że możliwe jest jego zastosowanie na rewolwerach tarczowych i o osi pionowej. Niezależnie od mechanizmu wyrównującego.

System o strukturze modułowej.

Zalety:

- **Wszystkie narzędzia z bezpośrednim połączeniem IKZ.**
- **Ograniczenie kosztów dzięki efektywnemu magazynowaniu.**
- **Wyższa produktywność dzięki lepszemu pozycjonowaniu.**

wskazówka:

Odpowiedni do wytaczaków z amortyzacją drgań nr 264902– 264908, nr 264910– 264922 lub narzędzi z chwytem walcowym (np. wytaczaki VHM od Ø 10 mm).

długość L: 60 mm

Opis techniczny

Ø zaciskania	10 mm
długość L	60 mm

uchwyt

Typ A