



Ogrodniczki Przemysł, niebieski, Rozmiar odzieżowy DE: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091431 60
GTIN	7330509385814
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

Opis:

- **Kieszenie z patką.**
- **Kieszeń na nogach z kieszenią na komórkę i dokumenty oraz długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **czarny/szary**, nr 091432.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 65% poliestru
 skład tkaniny: 35% bawełny
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie kolorów w 70°C

Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	60
wielkość FR	54
wielkość IT	C60
wielkość US	3XL
wielkość UK	3XL
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość ES	C60
Wielkość NL	C60
Wielkość SE	D96
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie kolorów w 70°C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	niebieski

